

Garant**Strojni navojni svedri dolgi, neprevlečeni, M: M2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131800 M2
GTIN	4045197070319
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Dolgo držalo (z zoženim \varnothing držala za uporabo na večjih globinah).

Prednosti:

Zelo primerno za **vrezovanje navojev na težko dostopnih mestih.**

Tehnični opis

\varnothing navoja	2 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
\varnothing osnovne izvrtine	1,6 mm
Korak navoja	0,4 mm
Standard	DIN 357
\varnothing držala D_s	1,4 mm
Celotna dolžina L	70 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS
Globine navoja	4 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M2
Prevleka	neprevlečeni

Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	A
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 2xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	9 m/min	K
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		