

Garant**Garnitura stožčastih grezil art. 150170 v kaseti 90°, TiAlN, Število grezil: 17**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	150315 17
GTIN	4045197365040
Razred artikla	11M

Opis

Izvedba:Garniture stožčastih grezil **v kaseti.**

Garnitura je priročna za montažna dela in delavnico.

Vsebina:

po 1 grezilo: Vel. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Tehnični opis

Število grezil	17
Število rezil Z	3
Prevleka	TiAlN
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 335 C
Držalo	Cilindrično držalo s h9

Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al > 10% Si	pogojno primerno	25 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	34 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	32 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	9 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	8 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	80 m/min	N
Uni	primerno		
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

Pribor

Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 15 mm	150170 15
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 8,3 mm	150170 8,3
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 6,3 mm	150170 6,3
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 20,5 mm	150170 20,5
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 10 mm	150170 10
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 6 mm	150170 6
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 8 mm	150170 8
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 16,5 mm	150170 16,5
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 19 mm	150170 19
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 25 mm	150170 25
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 4,3 mm	150170 4,3

Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 11,5 mm	150170 11,5
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 10,4 mm	150170 10,4
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 12,4 mm	150170 12,4
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 23 mm	150170 23
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 7 mm	150170 7
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 5 mm	150170 5