

Garant**Garnitura dolgih stožčastih grezil art. 150371 v kaseti 90°, Število grezil: 6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150373 6
GTIN	4045197086228
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Praktično za montažo in delavnico.

Stožčasta grezila št. 150371, z **dolгим držalom**.**Vsebina:**

po 1 grezilo: Vel. 6,3; 8,3; 10,4; 12,4; 16,5; 20,5

Obseg dobave:

6-delna garnitura preciznih stožčastih grezil v kaseti.

Tehnični opis

Število grezil	6
Število rezil Z	3
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard
Držalo	Cilindrično držalo s h9

Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Al > 10% Si	pogojno primerno	20 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		

Pribor

Precizno stožčasto grezilo, dolgo90° Zunanji Ø Dc 16,5 mm	150371 16,5
Precizno stožčasto grezilo, dolgo90° Zunanji Ø Dc 10,4 mm	150371 10,4
Precizno stožčasto grezilo, dolgo90° Zunanji Ø Dc 8,3 mm	150371 8,3
Precizno stožčasto grezilo, dolgo90° Zunanji Ø Dc 20,5 mm	150371 20,5
Precizno stožčasto grezilo, dolgo90° Zunanji Ø Dc 6,3 mm	150371 6,3
Precizno stožčasto grezilo, dolgo90° Zunanji Ø Dc 12,4 mm	150371 12,4