

**Mazalnik z oljno meglo, Ø notranjega navoja: 1/2col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080013 1/2
GTIN	4047322129381
Razred artikla	08A

Opis**Izvedba:**

Odvisno od zahtev je sestavljiva enota za vzdrževanje poljubno razširljiva preko povezovalne zaponke.

Enota za vzdrževanje v modularni izvedbi (sistem „multifix“), sestavljena iz reducirnega ventila, mazalnika z oljno meglo in filtra. Področje regulacije 0,5–10 bar, obratovalni tlak največ 16 bar, obratovalna temperatura največ 60 °C.

Prednosti:

Enoto za vzdrževanje je mogoče individualno prilagoditi, npr. opremiti z več regulatorji tlaka, brez mazalnika z oljno meglo (za orodja brez oljnega mazanja), ipd.

Uporaba:

Za naprave z območjem delovnega tlaka do 16 barov. Enota je kompatibilna z izdelki CEJN, RECTUS in JWL.

Tehnični opis

Celotna dolžina (L) pri tridelni enoti za vzdrževanje	202 mm
Višina (H)	248 mm
Vrednost pretoka pri tridelni enoti za vzdrževanje	3100 l/min

Ø notranjega navoja	1/2 col
Vrsta izdelka	Oljna mazalka

Pribor

Posoda iz polikarbonataza oljni mazalnik Ø stekla 53 mm	080023 53
---	-----------