

Garant**Strojni navojni svedri, neprevlečeni, M: M30****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131700 M30
GTIN	4045197070159
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Čvrsta izvedba, s 15° spiralo v levo.****Prednosti:****Zelo primerni pri prekinjenih navojih** (npr. vzdolžni utor v izvrtini).**Tehnični opis**

Ø navoja	30 mm
Korak navoja	3,5 mm
Število rezil Z	4
Število vpenjalnih utorov	4
Ø osnovne izvrtine	26,5 mm
Standard	DIN 376
Ø držala D _s	22 mm
Celotna dolžina L	180 mm
4-kotno držalo □	18 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS
Globine navoja	90 mm
Vrsta navoja	M

Velikost navoja	M30
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	D
Kot spirale	15-20 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	9 m/min	K
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		