

Garant**Strojni navojni svedri, vaporizirani, G: G1.1/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	137350 G1.1/4
GTIN	4045197079916
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Površina vaporizirana. Manjša nevarnost hladne zavaritve materiala. **HSS**

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Tehnični opis

Korakov na colo	11
Število rezil Z	5
Število vpenjalnih utorov	5
Ø navoja	41,91 mm
Korak navoja	2,309 mm
Ø osnovne izvrtine	39,5 mm
Rezalni material	HSS
Ø držala D _s	32 mm
Celotna dolžina L	170 mm
4-kotno držalo □	24 mm
Globine navoja	125,7 mm
Velikost navoja	G1.1/4
Prevleka	vaporizirani

Vrsta navoja	G
Kot profila	55 stopinj
Standard	DIN 5156
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 3xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		