

**vrezovalni navojni sveder kratki, neprevlečeni, M: M10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131600 M10
GTIN	4045197069870
Razred artikla	12H

**Opis****Izvedba:****Z lupilnim rezom.****Uporaba:****Kot ročni ali strojni navojni sveder.****Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	8,5 mm
Korak navoja	1,5 mm
Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	10 mm
Standard	DIN 352
Ø držala D <sub>s</sub>	7 mm
Celotna dolžina L	70 mm
4-kotno držalo □	5,5 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	30 mm
Vrsta navoja	M

Velikost navoja	M10
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		