

Garant**Strojni navojni svedri dolgi, neprevlečeni, M: M5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131800 M5
GTIN	4045197070364
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Dolgo držalo (z zoženim Ø držala za uporabo na večjih globinah).****Prednosti:**Zelo primerno za **vrezovanje navojev na težko dostopnih mestih.****Tehnični opis**

Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	4,2 mm
Ø navoja	5 mm
Število rezil Z	3
Korak navoja	0,8 mm
Standard	DIN 357
Ø držala D _s	3,5 mm
Celotna dolžina L	100 mm
4-kotno držalo □	2,7 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS
Globine navoja	10 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M5

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	A
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	9 m/min	K
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		