



Strojni navojni svedri, TiCN, Cole: G1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	137700 G1
GTIN	4045197080059
Razred artikla	11H

Opis

Izvedba:

Za še večjo zmogljivost. Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %). **HSS**

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Napotek:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!

Priporočljiv naslednik je art. 137750.

Vrsta navoja: G

Kot profila: 55 stopinj

Standard: DIN 5156

Oblika presekanega dela: C

Kot spirale: 40 stopinj

z notranjim hlajenjem: false

Rezalni material: HSS

Korakov na colo: 11

Ø navoja: 33,25 mm

Celotna dolžina $L_{celotna}$: 160 mm

Ø držala: 25 mm

4-kotno držalo: 20 mm

Ø osnovne izvrtine: 30,75 mm

Tehnični opis

Korakov na colo	11
Nastavni kot	50 stopinj
Ø osnovne izvrtine	30,75 mm

Število rezil Z	5
Število vpenjalnih utorov	5
Korak navoja	2,309 mm
Ø navoja	33,25 mm
Rezalni material	HSS
Ø držala	25 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	160 mm
4-kotno držalo	20 mm
Globine navoja	66,5 mm
Velikost navoja	G1
Prevleka	TiCN
Vrsta navoja	G
Kot profila	55 stopinj
Standard	DIN 5156
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra