


PRYOR

Garnitura udarnih žigov s zamenljivimi številkami in črkami s tipskim držalom
0–9 in A – Z, Višina pisave: 2mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085480 2
GTIN	5022044020283
Razred artikla	08W

Opis

Izvedba:

Precizno orodje za vtiskovanje, hitro in racionalno označevanje z **več črkami in številkami hkrati**.

Uporaba:

Za označevanje materialov (npr. tipskih tablic, orodij, strojnih delov, ipd.) s **trdnostjo do 1200 N/mm²**.

Obseg dobave:

100 udarnih žigov
12 distančnikov (višina pisave 5 mm: 6 kosov)
1 pinceta
1 ključ za notranji 6-kotnik
1 držalo
v škatli iz umetne mase.

Rezervni del:

Posamezne žige je možno naročiti pod art. 087960 z navedbo zelene višine pisave/tipa. (npr. art. 085481 vel. 3/E).

Tehnični opis

Število uporabnih udarnih žigov	14
Dolžina udarnega žiga	19,05 mm
Višina udarnega žiga	6,4 mm
Dolžina držala žiga	29 mm
Širina udarnega žiga	2 mm
Višina pisave	2 mm
Vrsta izdelka	Ročni udarni žig

Pribor

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2/X mm	085481 2/X
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2/I mm	085481 2/I
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2/T mm	085481 2/T
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2/. mm	085481 2/.
Zamenljivi jekleni žigi Garnitura števil 0–9 Višina pisave 2 mm	085483 2
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2/Q mm	085481 2/Q
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2/K mm	085481 2/K
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2// mm	085481 2//
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2/7 mm	085481 2/7
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2/B mm	085481 2/B
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2LEER mm	085481 2LEER

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2/P mm	085481 2/P
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2/O mm	085481 2/O
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2/A mm	085481 2/A
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2/, mm	085481 2/,
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2/R mm	085481 2/R
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2/L mm	085481 2/L
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2/1 mm	085481 2/1
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2/& mm	085481 2/&
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2/F mm	085481 2/F
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2/D mm	085481 2/D
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2/- mm	085481 2/-
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2/2 mm	085481 2/2
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2/S mm	085481 2/S
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2/J mm	085481 2/J
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2/6 mm	085481 2/6
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2/W mm	085481 2/W
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2/U mm	085481 2/U
	085481 2/M

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina
pisave/znakov 2/M mm

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina
pisave/znakov 2/Y mm

085481 2/Y

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina
pisave/znakov 2/4 mm

085481 2/4

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina
pisave/znakov 2/H mm

085481 2/H

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina
pisave/znakov 2/G mm

085481 2/G

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina
pisave/znakov 2/0 mm

085481 2/0

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina
pisave/znakov 2/8 mm

085481 2/8

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina
pisave/znakov 2/9 mm

085481 2/9

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina
pisave/znakov 2/+ mm

085481 2/+

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina
pisave/znakov 2/Z mm

085481 2/Z

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina
pisave/znakov 2/3 mm

085481 2/3

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina
pisave/znakov 2/V mm

085481 2/V

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina
pisave/znakov 2/C mm

085481 2/C

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina
pisave/znakov 2/E mm

085481 2/E

Zamenljive jeklene številke in črke, posamične za garnituro
art. 085480 za višino pisave 2-3 mm

085482 2-3

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina
pisave/znakov 2/N mm

085481 2/N

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina
pisave/znakov 2/5 mm

085481 2/5