


HWPickardt

**Udarno kolo 0 – 9, Višina pisave: 3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085465 3
GTIN	4250191110057
Razred artikla	08W

**Opis****Izvedba:**

Najvišja kakovost dosežena s CNC graviranjem in poboljšanjem udarne glave. Zaradi vidne gravure in erodirane udarne vzmeti zelo prijazen za uporabo. Širina kolesa = širina znaka + 3 mm.

**Uporaba:**

Priročna rešitev za označevanje materialov **s trdoto do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

**Napotek:**

Udarna kolesca s črkami (3 kolesca) ali s posebnimi znaki so dobavljiva po ponudbi.

**Tehnični opis**

Maksimalna trdota materiala za vtiskovanje znakov	1200 N/mm <sup>2</sup>
Višina pisave	3 mm
Zunanji Ø udarnega kolesa	78 mm
Ø osnovne izvrtine	10 mm
Vrsta izdelka	Udarna kolesa

