



## Strojni navojni svedri, neprevlečeni, UNC: 3/8-16



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	137862 3/8-16
GTIN	4045197594945
Razred artikla	12H

### Opis

#### Izvedba:

Čvrsta izvedba, s spiralo v desno. HSS-E

#### Uporaba:

Za UNC enotni grobi navoj ASME – B1.1.

### Tehnični opis

Ø osnovne izvrtine	8 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korakov na colo	16
Število rezil Z	3
Ø navoja	9,53 mm
Korak navoja	1,587 mm
Standard	DIN 371
Rezalni material	HSS E
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Celotna dolžina L	100 mm
4-kotno držalo □	8 mm
Globine navoja	19,06 mm
Vrsta navoja	UNC
Velikost navoja	3/8-16 UNC

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	15 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		