

Garant**Strojni navojni svedri, neprevlečeni, UNC: 5/16-18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	137860 5/16-18
GTIN	4045197080202
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Stabilna oblika, 20° desna spirala. HSS-E****Uporaba:****Za UNC enotni grobi navoj ASME – B1.1.****Tehnični opis**

Ø osnovne izvrtine	6,6 mm
Korak navoja	1,411 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
Korakov na colo	18
Ø navoja	7,94 mm
Standard	DIN 371
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	8 mm
Celotna dolžina L	90 mm
4-kotno držalo □	6,2 mm
Globine navoja	15,88 mm
Vrsta navoja	UNC

Velikost navoja	5/16-18 UNC
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	20 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		