

Garant**Strojni navojni svedri dolgi, neprevlečeni, M: M12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131800 M12
GTIN	4045197070401
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Dolgo držalo (z zoženim \emptyset držala za uporabo na večjih globinah).****Prednosti:**Zelo primerno za **vrezovanje navojev na težko dostopnih mestih.****Tehnični opis**

Število rezil Z	3
Število vpenjalnih utorov	3
\emptyset osnovne izvrtine	10,2 mm
\emptyset navoja	12 mm
Korak navoja	1,75 mm
Standard	DIN 357
\emptyset držala D_s	9 mm
Celotna dolžina L	180 mm
4-kotno držalo \square	7 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS
Globine navoja	24 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M12

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	A
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	9 m/min	K
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		