



Strojni navojni svedri, neprevlečeni, UNC: 1/2-13



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	137862 1/2-13
GTIN	4045197594969
Razred artikla	12H

Opis

Izvedba:

Čvrsta izvedba, s spiralo v desno. HSS-E

Uporaba:

Za UNC enotni grobi navoj ASME – B1.1.

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	3
Ø navoja	12,7 mm
Korakov na colo	13
Ø osnovne izvrtine	10,8 mm
Korak navoja	1,954 mm
Število rezil Z	3
Standard	DIN 376
Rezalni material	HSS E
Ø držala D _s	9 mm
Celotna dolžina L	110 mm
4-kotno držalo □	7 mm
Globine navoja	25,4 mm
Vrsta navoja	UNC

Velikost navoja	1/2-13 UNC
Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	15 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		