

**Strojni navojni svedri HSS-E oblika E, TiN, Cole: G1/2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	137800 G1/2
GTIN	4045197080127
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Površina z veliko trdoto sloja. Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %).

Uporaba:

Za cilindrični cevni navoj DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Napotek:

NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!

Priporočljiv naslednik je art. 137805.

Vrsta navoja: G

Kot profila: 55 stopinj

Standard: DIN 5156

Oblika presekanega dela: E

Kot spirale: 40 stopinj

z notranjim hlajenjem: false

Rezalni material: HSS E

Korakov na colo: 14

Ø navoja: 20,96 mm

Celotna dolžina L_{celotna} : 125 mm

Ø držala: 16 mm

4-kotno držalo: 12 mm

Ø osnovne izvrtine: 19 mm

Tehnični opis

Korakov na colo	14
Ø osnovne izvrtine	19 mm
Ø navoja	20,96 mm

Nastavni kot	50 stopinj
Korak navoja	1,814 mm
Število vpenjalnih utorov	4
Število rezil Z	4
Rezalni material	HSS E
Ø držala	16 mm
Celotna dolžina L _{celotna}	125 mm
4-kotno držalo	12 mm
Globine navoja	41,9 mm
Velikost navoja	G1/2
Prevleka	TiN
Vrsta navoja	G
Kot profila	55 stopinj
Standard	DIN 5156
Oblika presekanega dela	E
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	zelena