

**Strojni navojni svedri, TiCN, Cole: G1/8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	137700 G1/8
GTIN	4045197080004
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

**Za še večjo zmogljivost.** Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %). **HSS-E**

**Uporaba:**

**Za cilindrični cevni navoj** DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

**Napotek:**

**NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!**

**Priporočljiv naslednik je art. 137750.**

Vrsta navoja: G

Kot profila: 55 stopinj

Standard: DIN 5156

Oblika presekanega dela: C

Kot spirale: 40 stopinj

z notranjim hlajenjem: false

Rezalni material: HSS E

Korakov na colo: 28

Ø navoja: 9,73 mm

Celotna dolžina  $L_{celotna}$ : 90 mm

Ø držala: 7 mm

4-kotno držalo: 5,5 mm

Ø osnovne izvrtine: 8,8 mm

**Tehnični opis**

Število rezil Z	3
Korak navoja	0,907 mm
Nastavni kot	50 stopinj

Ø osnovne izvrtine	8,8 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korakov na colo	28
Ø navoja	9,73 mm
Rezalni material	HSS E
Ø držala	7 mm
Celotna dolžina $L_{\text{celotna}}$	90 mm
4-kotno držalo	5,5 mm
Globine navoja	19,46 mm
Velikost navoja	G1/8
Prevleka	TiCN
Vrsta navoja	G
Kot profila	55 stopinj
Standard	DIN 5156
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra