

Garant**Strojni navojni svedri dolgi, neprevlečeni, M: M16****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131800 M16
GTIN	4045197070418
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Dolgo držalo (z zoženim \varnothing držala za uporabo na večjih globinah).****Prednosti:**Zelo primerno **za vrezovanje navojev na težko dostopnih mestih.****Tehnični opis**

\varnothing osnovne izvrtine	14 mm
Število rezil Z	3
Korak navoja	2 mm
\varnothing navoja	16 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Standard	DIN 357
\varnothing držala D_s	12 mm
Celotna dolžina L	200 mm
4-kotno držalo \square	9 mm
Kakovost	ISO 2 6H
Rezalni material	HSS
Globine navoja	32 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M16

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	A
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 2×D pri zaprti in skoznji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
GG(G)	pogojno primerno	9 m/min	K
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		