



Garnitura udarnih črk, 27-delna Običajna pisava A – Z, &, Višina pisave: 3mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085455 3
GTIN	4045197344328
Razred artikla	02A

Opis

Izvedba:

Iz zelo žilavega in trdega jekla s posebej precizno strojno gravuro in omejitvijo globine; natančno centrično. Kalibrirano kaljeno držalo. Poboljšana udarna glava za visoko delovno varnost. V škatli iz umetne mase.

Visoka kakovost, brunirana površina.

Uporaba:

Za označevanje materialov **s trdoto do 1200 N/mm²**.

Napotek:

Po naročilu so dobavljivi drugi ročni in strojni žigi vseh vrst, kot npr. žigi s tovarniškimi logotipi, dobavni rok je 2 tedna.

celotna dolžina: 63,5 mm

Debelina držala: 6,35

Tehnični opis

celotna dolžina	63,5 mm
Debelina držala	6,35
Višina pisave	3 mm

Podatkovni list

Vrsta izdelka

Ročni udarni žig

Pribor

Držala za udarne žige Tip GRIP

085475 GRIP