

**Strojni navojni svedri, TiCN, Cole: G1/4****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	137700 G1/4
GTIN	4045197080011
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

**Za še večjo zmogljivost.** Uporabljajte z **emulzijo** (maščobni delež najmanj 8 %). **HSS-E**

**Uporaba:**

**Za cilindrični cevni navoj** DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

**Napotek:**

**NA VOLJO JE NOVA GENERACIJA!**

**Priporočljiv naslednik je art. 137750.**

Vrsta navoja: G

Kot profila: 55 stopinj

Standard: DIN 5156

Oblika presekanega dela: C

Kot spirale: 40 stopinj

z notranjim hlajenjem: false

Rezalni material: HSS E

Korakov na colo: 19

Ø navoja: 13,16 mm

Celotna dolžina  $L_{celotna}$ : 100 mm

Ø držala: 11 mm

4-kotno držalo: 9 mm

Ø osnovne izvrtine: 11,8 mm

**Tehnični opis**

Nastavni kot	50 stopinj
Korakov na colo	19
Ø navoja	13,16 mm

Število rezil Z	4
Število vpenjalnih utorov	4
Korak navoja	1,337 mm
Ø osnovne izvrtine	11,8 mm
Rezalni material	HSS E
Ø držala	11 mm
Celotna dolžina L <sub>celotna</sub>	100 mm
4-kotno držalo	9 mm
Globine navoja	26,32 mm
Velikost navoja	G1/4
Prevleka	TiCN
Vrsta navoja	G
Kot profila	55 stopinj
Standard	DIN 5156
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2×D pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra