

**Garant**
**Strojni navojni svedri HSS-E-PM, trdo kromirani, G: G1/8**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	137340 G1/8
GTIN	4045197079787
Razred artikla	11H

**Opis**
**Izvedba:**

**Trdo kromirana površina** za preprečevanje zavaritve materiala in povečanje življenjske dobe.

**Uporaba:**

**Za cilindrični cevni navoj** DIN ISO 228/1 (vijačne zveze brez tesnjenja v navoju).

Rezalni material: HSS E PM

Korakov na colo: 28

Ø navoja: 9,73 mm

Celotna dolžina L: 90 mm

Ø držala D<sub>s</sub>: 7 mm

4-kotno držalo □: 5,5 mm

Ø osnovne izvrtine: 8,8 mm

**Tehnični opis**

Ø navoja	9,73 mm
Število rezil Z	3
Ø osnovne izvrtine	8,8 mm
Korak navoja	0,907 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korakov na colo	28
Rezalni material	HSS E PM
Ø držala D <sub>s</sub>	7 mm

Celotna dolžina L	90 mm
4-kotno držalo □	5,5 mm
Globine navoja	19,46 mm
Velikost navoja	G1/8
Prevleka	trdo kromirani
Vrsta navoja	G
Kot profila	55 stopinj
Standard	DIN 5156
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	40 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	rumena
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	28 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	28 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	23 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
CuZn	pogojno primerno	28 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		

