

Garant**Garnitura stožčastih grezil art. 150379 v kaseti 90°, TiCN, Število grezil: 17**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	150385 17
GTIN	4045197445834
Razred artikla	11M

Opis

Izvedba:

Garniture stožčastih grezil **v kaseti**.

Garnitura je priročna za montažna dela in delavnico.

Vsa grezila s 3 rezili, radialno brušena prosta ploskev.

Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.

Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C.

Vsebina:

po 1 precizno stožčasto grezilo: Vel. 4,3; 5; 6; 6,3; 7; 8; 8,3; 10; 10,4; 11,5; 12,4; 15; 16,5; 19; 20,5; 23; 25

Tehnični opis

Število grezil	17
Število rezil Z	3
Prevleka	TiCN
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj

Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 335 C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

Pribor

Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 25 mm	150379 25
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 5 mm	150379 5
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 7 mm	150379 7
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 12,4 mm	150379 12,4
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 11,5 mm	150379 11,5
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 10,4 mm	150379 10,4
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 15 mm	150379 15
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 20,5 mm	150379 20,5
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 6 mm	150379 6
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 8,3 mm	150379 8,3
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 6,3 mm	150379 6,3
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 16,5 mm	150379 16,5
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 4,3 mm	150379 4,3
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 10 mm	150379 10
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 8 mm	150379 8
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 19 mm	150379 19
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 23 mm	150379 23