

## PRYOR

Garnitura udarnih žigov s zamenljivimi številkami in črkami s tipskim držalom  
0–9 in A – Z, Višina pisave: 2,5mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085480 2,5
GTIN	5022044020146
Razred artikla	08W

### Opis

#### Izvedba:

Precizno orodje za vtiskovanje, hitro in racionalno označevanje z **več črkami in številkami hkrati**.

#### Uporaba:

Za označevanje materialov (npr. tipskih tablic, orodij, strojnih delov, ipd.) s **trdnostjo do 1200 N/mm<sup>2</sup>**.

#### Obseg dobave:

100 udarnih žigov  
12 distančnikov (višina pisave 5 mm: 6 kosov)  
1 pinceta  
1 ključ za notranji 6-kotnik  
1 držalo  
v škatli iz umetne mase.

#### Rezervni del:

Posamezne žige je možno naročiti pod art. 087960 z navedbo zelene višine pisave/tipa. (npr. art. 085481 vel. 3/E).

### Tehnični opis

Število uporabnih udarnih žigov	12
Širina udarnega žiga	2,5 mm
Višina udarnega žiga	6,4 mm
Dolžina držala žiga	29 mm
Dolžina udarnega žiga	19,05 mm
Višina pisave	2,5 mm
Vrsta izdelka	Ročni udarni žig

## Pribor

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/. mm	085481 2,5/.
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/R mm	085481 2,5/R
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/V mm	085481 2,5/V
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/Q mm	085481 2,5/Q
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/6 mm	085481 2,5/6
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/K mm	085481 2,5/K
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/9 mm	085481 2,5/9
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/O mm	085481 2,5/O
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/W mm	085481 2,5/W
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/Y mm	085481 2,5/Y
Zamenljive jeklene številke in črke, posamične za garnituro art. 085480 za višino pisave 2-3 mm	085482 2-3

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/0 mm	085481 2,5/0
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/+ mm	085481 2,5/+
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/X mm	085481 2,5/X
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/E mm	085481 2,5/E
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/N mm	085481 2,5/N
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/F mm	085481 2,5/F
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/I mm	085481 2,5/I
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/S mm	085481 2,5/S
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5LEER mm	085481 2,5LEER
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/8 mm	085481 2,5/8
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/7 mm	085481 2,5/7
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/L mm	085481 2,5/L
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/M mm	085481 2,5/M
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/P mm	085481 2,5/P
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/, mm	085481 2,5/,
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/5 mm	085481 2,5/5
Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/D mm	085481 2,5/D
	085481 2,5/1

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/1 mm

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/C mm

085481 2,5/C

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/B mm

085481 2,5/B

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/- mm

085481 2,5/-

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/H mm

085481 2,5/H

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/U mm

085481 2,5/U

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/T mm

085481 2,5/T

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/3 mm

085481 2,5/3

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/Z mm

085481 2,5/Z

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/G mm

085481 2,5/G

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/A mm

085481 2,5/A

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/& mm

085481 2,5/&

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/4 mm

085481 2,5/4

Zamenljivi jekleni žigi Garnitura števil 0–9 Višina pisave 2,5 mm

085483 2,5

Posamični zamenljivi jekleni žigi za art. 085480 Višina pisave/znakov 2,5/J mm

085481 2,5/J