

 Atlas Copco

Pnevmatski vibracijski brusilnik, Tip: G2438-65N



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079655 G2438-65N
GTIN	7322590012717
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Zmogljivi vibracijski brusilniki s samopritrdilnimi brusnimi krožniki iz uretana. **Udobna uporaba** zaradi kompozitnega ohišja z majhno maso in ergonomičnega držala za roko. **Robusten in miren pnevmatski pogon skoraj brez vibracij** z jeklenim cilindrom, nizka raven hrupa. Za **grobo in vmesno brušenje** s hodom 5 mm **brez odsesavanja prahu**.

Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami.

Napotek:

Za samopritrdilne brusne diske glejte št. 567775 ali 567901.

Samopritrdilne brusne krožnike DynaMaze za art. 079655 in art. 079656 vel. X61V in vel. 58436 najdete pod art. 567872 vel. 150.

Tehnični opis

Ø brusnega krožnika	150 mm
Masa	0,9 kg
Maksimalno število vrtljajev	12000 min ⁻¹
Največja poraba stisnjenega zraka	540 l/min
Oznaka proizvajalca	G2438-6.5N

Delovni hrup	85 dB(A)
Maksimalne vibracije v skladu z EN	10,5 m/s ²
Hod	5 mm
Vrsta izdelka	Vibracijski brusilnik

Pribor

Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 400	567775 400
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 120	567775 120
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 40	567775 40
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 320	567775 320
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 240	567775 240
Samopritrdilni brusni krožnik PUDynaMaze Zunanji Ø 150 mm	567872 150
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 800	567775 800
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 60	567775 60
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 180	567775 180
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 80	567775 80
Samopritrdilni brusni diski, brusni papir (A)6 + 1 lukenj Zrnatost 600	567775 600