

Garant**Strojni navojni svedri HSS-E, nitrirani in vaporizirani, M: M2****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131920 M2
GTIN	4045197070630
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:
Z lupilnim rezom.****Tehnični opis**

Ø navoja	2 mm
Število rezil Z	2
Korak navoja	0,4 mm
Število vpenjalnih utorov	2
Ø osnovne izvrtine	1,6 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	2,8 mm
Celotna dolžina L	45 mm
4-kotno držalo □	2,1 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	6 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M2
Prevleka	nitrirani in vaporizirani

Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	rdeča
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		