

**Garant****Strojni navojni svedri HSS-E, nitrirani in vaporizirani, M: M24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	131920 M24
GTIN	4045197070746
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:  
Z lupilnim rezom.****Tehnični opis**

Število vpenjalnih utorov	3
Število rezil Z	3
Ø navoja	24 mm
Ø osnovne izvrtine	21 mm
Korak navoja	3 mm
Standard	DIN 376
Ø držala D <sub>s</sub>	18 mm
Celotna dolžina L	160 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	72 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M24
Prevleka	nitrirani in vaporizirani

Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnanja	do 3xD pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	rdeča
Vrsta izdelka	Navojni svedri

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Jeklo < 500 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	6 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		