

Garant**Precizno stožčasto grezilo 90°, neprevlečeni, Zunanji Ø Dc: 37mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 150390 37 |
| GTIN | 4045197086815 |
| Razred artikla | 11M |

Opis**Izvedba:**

Vsa grezila imajo radialno brušeno prosto ploskev. Prostori za odrezke so do vel. 31 brušeni iz enega kosa. Cepilni kot rezila se spreminja s Ø grezila, zato so odrezki na vsakem mestu obdelave optimalno oblikovani. Prosti ploskvi grezilnega stožca in obsega grezila tvorita rezalni rob s pozitivnim prostim kotom.

Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-D.

Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Nastavke s stožčastim grezilom z držalom 6,3 mm (1/4-colske) najdete v skupini 67.

Tehnični opis

| | |
|---|-----------|
| minimalni Ø grezila za izvrtino od | 4,8 mm |
| Osnovna izvrtina Ø | 4,8 mm |
| za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M20 |
| Podajanje f v jeklo < 500 N/mm ² | 0,25 mm/v |
| Zunanji Ø | 37 mm |
| za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991 | M20 |
| Celotna dolžina L | 118 mm |
| Morsekonus MK | 2 |
| Število rezil Z | 3 |

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Prevleka | neprevlečeni |
| Kot konice stožčastega grezila | 90 stopinj |
| Rezalni material | HSS |
| Standard | DIN 335 D |
| Držalo | Morsekonus |
| z notranjim hlajenjem | ne |
| Barvni prstan | brez |
| Vrsta izdelka | Stopenjska in stožčasta grezila |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V _c | ISO-oznaka |
|---------------------|------------------|----------------|------------|
| Al umetna masa | primerno | 70 m/min | N |
| Al (kratki odrezki) | primerno | 33 m/min | N |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | 28 m/min | P |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | 27 m/min | P |
| Jeklo < 900 N/mm | pogojno primerno | 27 m/min | P |
| mokro maks. | primerno | | |
| suho | pogojno primerno | | |