

**Filter 5 µm, Ø notranjega navoja: 3/8col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080014 3/8
GTIN	4047322244800
Razred artikla	08A

Opis**Izvedba:**

Odvisno od zahtev je sestavljiva enota za vzdrževanje poljubno razširljiva preko povezovalne zaponke.

Enota za vzdrževanje v modularni izvedbi (sistem „multifix“), sestavljena iz reducirnega ventila, mazalnika z oljno meglo in filtra. Področje regulacije 0,5–10 bar, obratovalni tlak največ 16 bar, obratovalna temperatura največ 60 °C.

Prednosti:

Enoto za vzdrževanje je mogoče individualno prilagoditi, npr. opremiti z več regulatorji tlaka, brez mazalnika z oljno meglo (za orodja brez oljnega mazanja), ipd.

Uporaba:

Za naprave z območjem delovnega tlaka do 16 barov. Enota je kompatibilna z izdelki CEJN, RECTUS in JWL.

Tehnični opis

Višina (H)	196 mm
Celotna dolžina (L) pri tridelni enoti za vzdrževanje	183 mm
Ø notranjega navoja	3/8 col

Vrednost pretoka pri tridelni enoti za vzdrževanje	1150 l/min
Vrsta izdelka	Filter

Pribor

Posoda iz polikarbonata za filter Ø stekla 33 mm	080024 33
--	-----------