

**Garant****Garnitura stožčastih grezil art. 150379 v kaseti 90°, TiCN, Število grezil: 7****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150385 7
GTIN	4045197445827
Razred artikla	11M

**Opis****Izvedba:**

Garniture stožčastih grezil **v kaseti**.

Garnitura je priročna za montažna dela in delavnico.

**Vsa grezila s 3 rezili**, radialno brušena prosta ploskev.

Prostori za odrezke so brušeni iz polnega.

Precizna stožčasta grezila, izdelana v ožjih tolerancah kot po DIN335-C.

**Vsebina:**

po 1 precizno stožčasto grezilo: Vel. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19; 25

**Napotek:**

Dobava v kaseti št. 150370 **vel. 6**.

**Tehnični opis**

Število grezil	7
Število rezil Z	3
Prevleka	TiCN
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj

Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 335 C
Držalo	Cilindrično držalo s h9
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

## Pribor

Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 11,5 mm	150379 11,5
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 25 mm	150379 25
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 8 mm	150379 8
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 6 mm	150379 6
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 15 mm	150379 15
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 19 mm	150379 19
Precizno stožčasto grezilo90° Zunanji Ø Dc 10 mm	150379 10