



Stožčasto grezilo 90°, neprevlečeni, Zunanji Ø Dc: 34mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	150395 34
GTIN	4045197086945
Razred artikla	12M

Opis

Izvedba:

Vsa grezila imajo radialno brušeno prosto ploskev. Prostor za odrezke so do vel. 31 brušeni iz enega kosa. Cepilni kot rezila se spreminja s Ø grezila, zato so odrezki na vsakem mestu obdelave optimalno oblikovani. Prosti ploskvi grezilnega stožca in obsega grezila tvorita rezalni rob s pozitivnim prostim kotom.

Stožčasta grezila v cenovno ugodni izvedbi.

Napotek:

Nastavke s stožčastim grezilom z držalom 6,3 mm (1/4-colske) najdete v skupini 67.

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Tehnični opis

za vijake z ugreznjeno glavo DIN 7991	M18
minimalni Ø grezila za izvrtino od	4,5 mm
za vijake z ugreznjeno glavo ISO 2009, 2010, 7046, 7047	M18
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm ²	0,25 mm/v
Zunanji Ø	34 mm
Osnovna izvrtina Ø	4,5 mm
Celotna dolžina L	118 mm
Morsekonus MK	2
Število rezil Z	3

Prevleka	neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila	90 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 335 D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		