

**Garant****Strojni navojni svedri, neprevlečeni, UNF: 12-28****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	138000 12-28
GTIN	4045197080301
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:****Stabilna oblika, 20° desna spirala. HSS-E****Uporaba:****Za UNF enotni fini navoj ASME – B1.1.****Tehnični opis**

Ø navoja	5,49 mm
Ø osnovne izvrtine	4,7 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Korakov na colo	28
Število rezil Z	3
Standard	DIN 371
Rezalni material	HSS E
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Celotna dolžina L	80 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Globine navoja	10,96 mm
Korak navoja	0,907 mm
Vrsta navoja	UNF
Velikost navoja	12-28 UNF

Prevleka	neprevlečeni
Kot profila	60 stopinj
Kakovost	2B
Oblika presekanega dela	C
Kot spirale	20 stopinj
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 2xD pri zaprti izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za konvencionalno obdelavo
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		