

Ploščati magnet brez navoja, Ferit, Ø: 63mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085910 63
GTIN	2050000965081
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

Oklopljen ploščat prijemlec z magnetnim jedrom iz **trdega ferita**.

- **Površina je pocinkana.**
- **Temperaturna obstojnost do maksimalno 120 °C.**

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitvev z vtiskanjem/lepljenjem in utrditvijo/držanjem.

Tehnični opis

Višina	14 mm
Ø	63 mm
Nazivna sila držanja	350 N
Masa	230 g
Maksimalna temperaturna odpornost	120 °C
Material magnetnega jedra	Ferit
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet