

**Garant****Stožčasto grezilo, oblika D 60°, neprevlečeni, Ø DC: 25mm**

## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	150860 25
GTIN	4045197087409
Razred artikla	11M

## Opis

### Izvedba:

Prostori za odrezke so do vel. 31 izbrušeni iz celega. Prosti ploskvi grezilnega stožca in obsega grezila tvorita rezalni rob s pozitivnim prostim kotom. Na ta način je rez pri globljem grezenju enakomeren in **ne prihaja do poskakovanja orodja**, kot pri posnemanju robov ali grezenju.

### Uporaba:

Za grezenje in posnetje roba brez drdranja orodja.

**Ta stožčasta grezila so posebej primerna za grezenje osnovnih izvrtin za navoj in za grezenje pri izdelavi orodij in priprav.**

### Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

## Tehnični opis

Zunanji Ø	25 mm
minimalni Ø grezila za izvrtino od	6,3 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,2 mm/v
Celotna dolžina L	112 mm
Morsekonus MK	2
Število rezil Z	3
Prevleka	neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila	60 stopinj

Rezalni material	HSS
Standard	DIN 334
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

### Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
CuZn	primerno	65 m/min	N
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		