

**Garant****Stožčasto grezilo, oblika C 60°, TiAlN, Zunanji Ø Dc: 20mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150845 20
GTIN	4045197364784
Razred artikla	11M

**Opis****Izvedba:**

Prostori za odrezke so izbrušeni iz celega. Prosti ploskvi grezilnega stožca in obsega grezila tvorita rezalni rob s pozitivnim prostim kotom. Na ta način je rez pri globljem grezenju enakomeren in **ne prihaja do poskakovanja orodja**, kot pri posnemanju robov ali grezenju.

**Uporaba:**

Za grezenje in posnetje roba brez drdranja orodja.

**Ta stožčasta grezila so posebej primerna za grezenje osnovnih izvrtin za navoj in za grezenje pri izdelavi orodij in priprav.**

**Tehnični opis**

minimalni Ø grezila za izvrtino od	5 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/v
Zunanji Ø	20 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Celotna dolžina L	67 mm
Število rezil Z	3
Prevleka	TiAlN
Kot konice stožčastega grezila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 334

Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

## Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	90 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	43 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	25 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	38 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	9 m/min	M
Uni	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	primerno		