

Garant

DIN-ravno grezilo za skožnjo izvrtino, neprevlečeni, Ø grezila D1 × Ø čepa D2: 18X10,5mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	156120 18X10,5
GTIN	4045197087812
Razred artikla	11M

Opis

Izvedba:

Grezilo s spiralnimi utori. Ø čepa je prilagojen posameznim namenom uporabe:

f – za skožnje izvrtine, **visoka** kakovost površine po DIN ISO 273.

m – za skožnje izvrtine, **srednja** kakovost površine po DIN ISO 273.

Uporaba:

Grezenje za vijakeza notranji 6-kotnikDIN 912, 6912, 7984 in cilindrične vijake ISO 1207 (DIN 84).

Napotek:

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Tehnični opis

za velikost vijakov	M10
za stopnjo kakovosti izvrtine	f
Osnovna izvrtina Ø	10,5 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm ²	0,14 mm/v
Število rezil Z	3
Ø grezila	18 mm
Ø čepa	10,5 mm
Celotna dolžina L	150 mm
Morsekonus MK	2
Višina stopnje L ₁ 1. stopnje s posnetim robom	25 mm

Kot konice	180 stopinj
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS
Standard	Tovarniški standard
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Ravna grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
mokro maks.	primerno		