



Precizna cilindrična ključavnica z visokim lokom različno zaklepanje, Ø ohišja: 40mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	085875 40
GTIN	4003482032602
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

Masivno medeninasto telo, nerjaven precizni mehanizem zaklepanja, jekleni lok je kaljen, kromiran in dvakrat zapahnjjen.

S posebno visokim lokom.

Serijska 116 je po ponudbi dobavljiva v naslednjih posebnih izvedbah: Ključavnice v skladu z vzorčno predlogo ali zapiranjem, z glavnim ključem in dodatnim ključem.

Funkcija:

Različno zaklepanje pomeni, da lahko z edinstveno izdelanim ključem odprete in zaprete samo eno ključavnico oz. cilinder.

Obseg dobave:

Obešanka z 2 ključema.

Tehnični opis

Ø loka	6 mm
Lok z dvojnimi zapiranjem	da

Notranja višina loka	60 mm
Visok lok	da
Material ohišja	medenina
Ø ohišja	40 mm
Primerno za sistem zaklepanja	ne
Število ključev	2
Material loka	jeklo, kromirano
Kaljen lok	da
Zapiralni mehanizem	nerjavni precizni mehanizem zaklepanja
Za cilindrične vložke	ne
S pokrovom odprtine za ključ	ne
Število ključavnic	1
Zaklepanje	različno zaklepanje
Serija	116 Profi
Vrsta izdelka	Obešanke