

Garant

Mini ravno grezilo 180° za skoznjo izvrtino 180°, neprevlečeni, Ø grezila D1 × Ø čepa D2: 4,3X2,2mm

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	155700 4,3X2,2
GTIN	4045197462879
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Grezilo s spiralnim utorom in vodilnim čepom.
DIN 373/ISO 4206.

Uporaba:

Za skoznjo izvrtine s fino stopnjo kakovosti (vrednosti ISO) po DIN 69.
Grezenje za vijakeza notranji 6-kotnikDIN 912, 6912, 7984 in vijake z valjasto zarezano glavo ISO 1207 (DIN 84).

Napotek:

Velikost 4,6 × 2,4 – ni določeno s standardom DIN.

Tehnični opis

Število rezil Z	3
Osnovna izvrtina Ø za velikost vijakov	2,2 mm M2
Ø grezila	4,3 mm
Ø čepa	2,2 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm ²	0,07 mm/v
Ø držala D _s	4,3 mm
Celotna dolžina L	56 mm
Višina stopnje L ₁ 1. stopnje s posnetim robom	2,5 mm

Kot konice	180 stopinj
Dolžina rezil l_c	10 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 373
Držalo	cilindrično držalo
Kot grezila	180 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Ravna grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	5 m/min	M
mokro maks.	primerno		