

**Garant****Mini grezilo za skožno izvrtino 90°, neprevlečeni, Ø grezila D1 × Ø čepa D2:  
6X3,2mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	155600 6X3,2
GTIN	4045197462794
Razred artikla	11M

**Opis****Izvedba:**

Grezilo s spiralnim utorom in vodilnim čepom.  
DIN 1866-A / ISO 4205.

**Uporaba:**

**Za skožnje izvrtine** s fino stopnjo kakovosti (vrednosti ISO) po DIN 69.  
Grezenje za vijake po ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966).

**Napotek:**

Velikost 4,6 × 2,4 – ni določeno s standardom DIN.

**Tehnični opis**

Ø grezila	6 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,09 mm/v
Ø čepa	3,2 mm
Število rezil Z	3
Osnovna izvrtina Ø	3,2 mm
za velikost vijakov	M3
Ø držala D <sub>s</sub>	6 mm
Celotna dolžina L	71 mm
Višina stopnje L <sub>1</sub> 1. stopnje s posnetim robom	3,5 mm
Kot konice	90 stopinj

Dolžina rezil $l_c$	14 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 1866 A
Držalo	cilindrično držalo
Kot grezila	90 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Ravna grezila

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	pogojno primerno	5 m/min	M
mokro maks.	primerno		