

**Garant****Stožčasto grezilo, oblika C 60°, neprevlečeni, Zunanji Ø Dc: 16mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150820 16
GTIN	4045197087232
Razred artikla	11M

**Opis****Izvedba:**

Prostori za odrezke so izbrušeni iz celega. Prosti ploskvi grezilnega stožca in obsega grezila tvorita rezalni rob s pozitivnim prostim kotom.

Na ta način je rez pri globljem grezenju enakomeren in **ne prihaja do poskakovanja orodja**, kot pri posnemanju robov ali grezenju.

**Uporaba:**

Za grezenje in posnetje roba brez drdranja orodja.

**Ta stožčasta grezila so posebej primerna za grezenje osnovnih izvrtin za navoj in za grezenje pri izdelavi orodij in priprav.**

**Tehnični opis**

Zunanji Ø	16 mm
minimalni Ø grezila za izvrtino od	4 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/v
Ø držala D <sub>s</sub>	10 mm
Celotna dolžina L	63 mm
Število rezil Z	3
Prevleka	neprevlečeni
Kot konice stožčastega grezila	60 stopinj
Rezalni material	HSS

Standard	DIN 334
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	brez
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

### Uporabniški podatki

	Primernost	$V_c$	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	70 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
mokro maks.	primerno		
suho	pogojno primerno		