

Garant**Stožčasto grezilo, oblika C 60°, TiAlN, Zunanji Ø Dc: 6,3mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	150845 6,3
GTIN	4045197364739
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Prostori za odrezke so izbrušeni iz celega. Prosti ploskvi grezilnega stožca in obsega grezila tvorita rezalni rob s pozitivnim prostim kotom. Na ta način je rez pri globljem grezenju enakomeren in **ne prihaja do poskakovanja orodja**, kot pri posnemanju robov ali grezenju.

Uporaba:

Za grezenje in posnetje roba brez drdranja orodja.

Ta stožčasta grezila so posebej primerna za grezenje osnovnih izvrtin za navoj in za grezenje pri izdelavi orodij in priprav.

Tehnični opis

minimalni Ø grezila za izvrtino od	1,6 mm
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm ²	0,09 mm/v
Zunanji Ø	6,3 mm
Ø držala D _s	5 mm
Celotna dolžina L	45 mm
Število rezil Z	3
Prevleka	TiAlN
Kot konice stožčastega grezila	60 stopinj
Rezalni material	HSS
Standard	DIN 334

Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Barvni prstan	zelena
Vrsta izdelka	Stopenjska in stožčasta grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	90 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	43 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	25 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	38 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	35 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	9 m/min	M
Uni	primerno		
mokro min.	primerno		
suho	primerno		