

KAESER
KOMPRESSOREN**Batni kompresor, Tip: 450/90D****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	079841 450/90D
GTIN	2050001676566
Razred artikla	03R

Opis**Izvedba:**

Proti koroziji odporni ventili, zelo učinkovit sistem hlajenja, komponente za prenos moči brez vzdrževanja, posode, zaščitene pred korozijo; garancija možnosti dokupovanja nadomestnih delov najmanj 10 let. Visok izkoristek ob nizkih obratovalnih stroških. Kompresor z 2 cilindroma za srednje potrebe po stisnjenem zraku, preprosta uporaba.

Obseg dobave:

Vklj. filtrski reducirni ventil z manometrom, hitra sklopka.

Napotek:

Drugi batni kompresorji so dobavljivi po naročilu.

Tehnični opis

Širina	500 mm
Oznaka proizvajalca	450/90D
Dolžina	1190 mm
Poraba moči	2,4 kW
Masa	86 kg
Maksimalna zmogljivost polnjenja	330 l/min

Višina	840 mm
Maksimalni tlak (zrak)	10 bar
Maksimalna zmogljivost sesanja	450 l/min
Prostornina tlačne posode	90 l
Vrsta izdelka	Kompresor