

**Garant****Strojni navojni svedri Oblika B, vaporizirani, M: M24****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132150 M24
GTIN	4045197071231
Razred artikla	11H

**Opis****Izvedba:**

Posebej čvrsta oblika.

**Vodilni del z mazalnimi utori**, vendar brez utorov za odrezke. **Prisekani del oblike B, z močnim lupilnim rezom**. Vel. M2,6 s starim profilom DIN.

**Prednosti:**

**Optimalno lastno vodenje** in **brez poškodb navoja** pri odvitju svedra.

**Tehnični opis**

Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	21 mm
Korak navoja	3 mm
Ø navoja	24 mm
Število rezil Z	3
Standard	DIN 376
Ø držala D <sub>s</sub>	18 mm
Celotna dolžina L	160 mm
4-kotno držalo □	14,5 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	72 mm

Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M24
Prevleka	vaporizirani
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Navojni svedri

## Uporabniški podatki

	Primernost	V <sub>c</sub>	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		