

Ploščati prijemalni magnet z notranjim navojem, Ferit, Ø: 32mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085915 32
GTIN	2050000965289
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- Oklopljeno ploščato prijemalo iz trdega ferita z navojno pušo.
- Pocinkana površina.
- Temperaturna obstojnost do maksimalno 120 °C.

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, namestitev z vijačno pritrditvijo.

Napotek:

Kavlje za privijačenje z zunanjim navojem najdete pod art. 085921.

Tehnični opis

Nazivna sila držanja	80 N
Maksimalna temperaturna odpornost	120 °C
Masa	32 g
Navoj	M4 mm
Ø	32 mm
Višina z navojem	15 mm
Višina	7 mm
Puša z navojem	da
Površina materiala	pocinkano

Material magnetnega jedra	Ferit
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

Pribor

Kavelj za privijačenje z zunanjim navojem.10-delne Navoj M4	085921 M4
---	-----------