

Garant**Mini grezilo za skoznjo izvrtino 90°, neprevlečeni, Ø grezila D1 × Ø čepa D2:
2,8X1,5mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	155600 2,8X1,5
GTIN	4045197462749
Razred artikla	11M

Opis**Izvedba:**

Grezilo s spiralnim utorom in vodilnim čepom.
DIN 1866-A / ISO 4205.

Uporaba:

Za skoznje izvrtine s fino stopnjo kakovosti (vrednosti ISO) po DIN 69.
Grezenje za vijake po ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN 963, 964, 965, 966).

Napotek:

Velikost 4,6 × 2,4 – ni določeno s standardom DIN.

Tehnični opis

Ø grezila	2,8 mm
Osnovna izvrtina Ø	1,5 mm
Ø čepa	1,5 mm
Število rezil Z	3
za velikost vijakov	M1,4
Podajanje f v jeklo < 500 N/mm ²	0,07 mm/v
Ø držala D _s	2,8 mm
Celotna dolžina L	45 mm
Višina stopnje L ₁ 1. stopnje s posnetim robom	2 mm
Kot konice	90 stopinj

Dolžina rezil l_c	7 mm
Prevleka	neprevlečeni
Rezalni material	HSS E
Standard	DIN 1866 A
Držalo	cilindrično držalo
Kot grezila	90 stopinj
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Ravna grezila

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	primerno	33 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	28 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	27 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	27 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	5 m/min	M
mokro maks.	primerno		