



## Pnevmatski tračni brusilnik Dynafile®, Tip: 14010



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	079551 14010
GTIN	616026140103
Razred artikla	03R

### Opis

#### Izvedba:

Vsestransko uporabne naprave z **nastavljivim vodilom brusnega traku, natančnim ravnim tekom** in zamenljivo **kontaktno roko** za obdelovanje s kontaktnim kolescem ali pritisko površino. Kompozitni pokrov brusnega traku omogoča **hitro in preprosto zamenjavo brusnega traku**. **Hlajenje brusnega traku** prek izstopnega zraka podaljšuje življenjsko dobo brusnih trakov. Z nastavljivim ročajem. **Dynafile®**, robustna, univerzalno uporabna tračna pila.

#### Uporaba:

Za brušenje, posnemanje zarobka, naknadno in zaključno obdelavo ter poliranje, idealni tudi za fleksibilno obdelavo težko dostopnih mest.

#### Obseg dobave:

Vklj. s potrebnimi mazalkami. **Dynafile®**, 5 kontaktnih rok, garnitura za obdelavo površine, mere brusnega traku 3 – 4, 6, 13×610 mm, transportni kovček.

#### Napotek:

Druge izvedbe kontaktnih rok za Dynafile® so dobavljive po ponudbi ali v naši e-trgovini.

### Tehnični opis

Maksimalne vibracije v skladu z EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Širina traku	3–4; 6; 13 mm
Delovni hrup	77 dB(A)

Maksimalno število vrtljajev	20000 min <sup>-1</sup>
Oznaka proizvajalca	Komplet Dynafite I
Masa	1,4 kg
Največja poraba stisnjenega zraka	876 l/min
Dolžina traku	610 mm
Serijski model	Dynafite
Izhodna moč	379 W
Priključek za stisnjeni zrak	1/4 col
Priključni navoj	NPT
Pakiranje	Transportni kovček
Vrsta izdelka	Tračni brusilniki

## Pribor

Kontaktna roka za Dynafite® Tip 11216	079559 11216
Kontaktna roka za Dynafite® Tip 11232	079559 11232
Kontaktna roka za Dynafite® Tip 11218	079559 11218
Kontaktna roka za Dynafite® Tip 11219	079559 11219
Kontaktna roka za Dynafite® Tip 11213	079559 11213
Kontaktna roka za Dynafite® Tip 11231	079559 11231