

Garant**Strojni navojni svedri Oblika B, vaporizirani, M: M10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132150 M10
GTIN	4045197071187
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:**

Posebej čvrsta oblika.

Vodilni del z mazalnimi utori, vendar brez utorov za odrezke. **Prisekani del oblike B, z močnim lupilnim rezom**. Vel. M2,6 s starim profilom DIN.

Prednosti:

Optimalno lastno vodenje in brez poškodb navoja pri odvitju svedra.

Tehnični opis

Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	8,5 mm
Korak navoja	1,5 mm
Število rezil Z	3
Ø navoja	10 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	10 mm
Celotna dolžina L	100 mm
4-kotno držalo □	8 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	HSS E
Globine navoja	30 mm

Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M10
Prevleka	vaporizirani
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtanja	do 3×D pri zaprti in skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	modra
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Al (kratki odrezki)	pogojno primerno	13 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	15 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	pogojno primerno	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	primerno	6 m/min	M
CuZn	pogojno primerno	13 m/min	N
Olje	primerno		
mokro maks.	pogojno primerno		