

Ploščati magnet brez navoja, SmCo₅, Ø: 20mm**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085920 20
GTIN	2050000965203
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

- **Temperaturna obstojnost do maksimalno 200 °C.**
- **Površina je pocinkana, magnetno jedro iz samarija in kobalta (SmCo₅).**
- **Oklopljeno ploščato prijemalo s 3–6-kratno prijemalno silo v primerjavi s prijemalom iz trdega ferita.**

Uporaba:

Za vpenjanje, montažo, vgradnjo z vtiskanjem, lepljenjem in vlivanjem.

Tehnični opis

Nazivna sila držanja	90 N
Višina	6 mm
Ø	20 mm
Površina materiala	pocinkano
Masa	15 g
Maksimalna temperaturna odpornost	200 °C
Material magnetnega jedra	SmCo ₅
Vrsta izdelka	Ploščati prijemalni magnet

