

Garant**Strojni navojni svedri HSSE-PM, nitrirani in vaporizirani, M: M6****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	132420 M6
GTIN	4045197071552
Razred artikla	11H

Opis**Izvedba:****Močan lupilni rez. Vodilni del z mazalnimi utori, vendar brez utorov za odrezke.****Prednosti:****Posebno čvrsti, optimalno lastno vodenje in brez poškodb navoja pri odvitju svedra.****Tehnični opis**

Korak navoja	1 mm
Število vpenjalnih utorov	3
Ø osnovne izvrtine	5 mm
Število rezil Z	3
Ø navoja	6 mm
Standard	DIN 371
Ø držala D _s	6 mm
Celotna dolžina L	80 mm
4-kotno držalo □	4,9 mm
Kakovost	ISO 2X 6HX
Rezalni material	HSS E PM
Globine navoja	12 mm
Vrsta navoja	M
Velikost navoja	M6

Prevleka	nitrirani in vaporizirani
Kot profila	60 stopinj
Standard za navoje	DIN 13
Oblika presekanega dela	B
Držalo	Cilindrično držalo s h9
z notranjim hlajenjem	ne
Uporaba pri načinu vrtnja	do 2xD pri skožnji izvrtini
Smer rezanja	desni
Vrsta navojnega orodja	Strojni navojni sveder za dinamično obdelavo
Barvni prstan	rožnata
Vrsta izdelka	Navojni svedri

Uporabniški podatki

	Primernost	V _c	ISO-oznaka
Hibrid	primerno		
Ti > 850 N/mm ²	primerno	6 m/min	S
Inconel	primerno	2 m/min	S
MMC	pogojno primerno		
Olje	primerno		
mokro maks.	primerno		