

**Enota za vzdrževanje, sestavljena iz 2 delov, Ø notranjega navoja: 3/8col****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	080015 3/8
GTIN	4047322244817
Razred artikla	08A

Opis**Izvedba:**

Enota za vzdrževanje v modularni izvedbi (sistem „multifix“), sestavljena iz reducirnega ventila, mazalnika z oljno meglo in filtra. Področje regulacije 0,5–10 bar, obratovalni tlak največ 16 bar, obratovalna temperatura največ 60 °C.

Enoto za vzdrževanje, sestavljena iz 2 delov, z reducirnim ventilom, mazalnikom z oljno meglo in filtrom.

Prednosti:

Enoto za vzdrževanje je mogoče individualno prilagoditi, npr. opremiti z več regulatorji tlaka, brez mazalnika z oljno meglo (za orodja brez oljnega mazanja), ipd.

Uporaba:

Za naprave z območjem delovnega tlaka do 16 barov. Enota je kompatibilna z izdelki CEJN, RECTUS in JWL.

Tehnični opis

Celotna dolžina (L) pri dvodelni enoti za vzdrževanje	93 mm
Ø notranjega navoja	3/8 col
Višina (H)	196 mm

Vrsta izdelka

Enota za vzdrževanje,

Pribor

Posoda iz polikarbonataza oljni mazalnik Ø stekla 33 mm

080023 33

Držalni kotnik z 2 vijakoma Tip ZW11

080025 ZW11

Posoda iz polikarbonataza filter Ø stekla 33 mm

080024 33