



List strojne žage, Ko-Bi3, Dolžina L / zob na colo: 400/4



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 171550 400/4 |
| GTIN | 4045197346902 |
| Razred artikla | 16E |

Opis

Izvedba:

KOMET Bi-Metall – konice zob iz HSS-M3 jekla in telo lista iz vzmetnega jekla. Za visoke rezalne hitrosti in podajanja. Odpornost proti lomu za večjo varnost na delovnem mestu.

Napotek:

KOMET žagini listi HSS: druge izvedbe kot npr. VP 7 (cepilni kot 7°, variabilna porazdelitev zob) in P 13 (cepilni kot 13° – specialno za nerjavna jekla) so dobavljive po ponudbi, v najkrajšem času.

Ozobljenje: normal

Širina: 32 mm

Debelina: 1,6 mm

Ø vpenjalne izvrtine: 8,5 mm

Tehnični opis

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Ø vpenjalne izvrtine | 8,5 mm |
| Dolžina L | 400 mm |
| Zob na colo | 4 |
| Debelina | 1,6 mm |
| Širina | 32 mm |
| Ozobljenje | normal |
| Rezalni material | Ko-Bi3 |
| Vrsta izdelka | Listi za strojne žage |

Uporabniški podatki

| | Primernost | V_c | ISO-oznaka |
|------------------------------|-------------------|----------------------|-------------------|
| Al (kratki odrezki) | pogojno primerno | | |
| Al > 10% Si | pogojno primerno | | |
| Jeklo < 500 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 750 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 900 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1100 N/mm | primerno | | |
| Jeklo < 1400 N/mm | pogojno primerno | | |
| INOX < 900 N/mm ² | pogojno primerno | | |
| GG(G) | primerno | | |
| CuZn | primerno | | |
| Uni | primerno | | |
| mokro maks. | primerno | | |